

DERBITECH® Easy Fit Sealer

Sigillante senza solventi impermeabile in pochi minuti

Descrizione

- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer è un sigillante universale, multiuso, a presa rapida e senza solventi che diventa impermeabile pochi minuti dopo l'applicazione.
- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer è un sigillante multiuso ideale per:
 - riempire i casseri di sigillatura dei corpi uscenti DERBITECH Easy Fit Pocket
 - riparare fessure, crepe, buchi e altri difetti delle membrane
 - sigillare protezioni antifulmine
 - riparare elementi di copertura
- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer elimina la necessità di realizzare opere edili di preparazione. Inoltre, la formula inodore, a presa rapida e senza solventi offre significativi vantaggi rispetto agli adesivi dalle forti esalazioni, di lenta asciugatura a base di solventi.
- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer può essere usato a tutte le temperature.

Vantaggi

- ▶ Pronto all'uso
Non richiede miscelazione, riduce i costi di manodopera
- ▶ Nessuna restrizione di temperatura
Essiccazione veloce anche alle basse temperature
- ▶ Senza solventi
Senza VOC, inodore
- ▶ Elastomerico
Rimane flessibile, assorbe gli stress
- ▶ Compatibile con la maggior parte dei supporti
Può essere usato su SBS, EPDM, TPO, BUR e metallo



Attrezzatura

Pistola a batteria DERBITECH progettata per l'impiego con DERBITECH® FA e DERBITECH® Easy Fit.

Confezionamento

Cartuccia da 1,5 litri
4 cartucce per scatola

Stoccaggio

Mantenere la temperatura compresa tra i 18° e i 29° C nelle 24 ore antecedenti l'uso del prodotto.
Non stoccare alla luce diretta del sole o a temperature superiori ai 32° C.



Colore: nero



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: infoit@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.IT

Preparazione della superficie

Tutte le superfici di lavoro devono essere pulite, asciutte, e libere da sporco, polvere, residui, ghiaia sciolta, coating non aderenti, membrane non integre e altri contaminanti che rendano la superficie irregolare o incoerente.

Per applicazioni su membrane bituminose granigliate, rimuovere tutta la graniglia staccata dalla superficie della membrana prima di applicare il DERBITECH® Easy Fit.

Supporti approvati

- Supporti strutturali: cemento, gesso, fibra di legno cementizia, legno, metallo e cemento alleggerito
- sottostrati e strati di separazione
- bitume modificato – pulire con un detergente specifico
- bitume granigliato – rimuovere la graniglia staccata
- EPDM – pulire con detergente specifico e trattare con primer
- TPO - pulire con detergente specifico e trattare con primer
- Metallo

Per una lista completa di supporti approvati, o per informazioni aggiuntive, contattare il nostro Servizio tecnico

Limitazioni

- Non applicare su superfici bagnate o umide.
- Non idoneo per l'incollaggio di pannelli termoisolanti.

Applicazione

1. Con un cutter asportare il tappo di protezione dalla testa di erogazione della cartuccia del DERBITECH Easy Fit.
2. Avvitare un beccuccio di miscelazione DERBITECH Easy Fit alla testa di erogazione.
3. Posizionare la cartuccia nell'apposita pistola a batteria DERBITECH.
4. Erogare una quantità iniziale di DERBITECH Easy Fit Sealer in un ampio contenitore per assicurare una corretta miscelazione, poi interrompere.
5. Applicare DERBITECH Easy Fit Sealer direttamente sul supporto. Se necessario usare una cazzuolina per lavorare il sigillante nel difetto o apertura da trattare.



DERBITECH Powered Applicator