



BIANCA – STAFFA PREMONTATA PER VASI E BIDET SOSPESI

DESCRIZIONE PRODOTTO	
<p>Si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piastra regolabile bianca - adattatore per curve di scarico da 90 - collari zincati per il fissaggio di tubi acqua calda e fredda - collare zincato speciale per fissaggio tubo di cacciata vaso o scarico bidet - barre filettate - dadi per affrancare la staffa al muro - tubo di cacciata vaso o scarico bidet - barre filettate dadi per affrancare la staffa al muro, - piedini di regolazione in altezza - barre M12 con dadi e rondelle zincati per il sostegno - ranelle in nylon bianco per il fissaggio del sanitario e cappellotti di finitura. <p>VANTAGGI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versione premontata adatta sia per vasi che per bidet ▪ Doppia piastra di regolazione per adattarla al montaggio dei bidet o dei vaso sospesi delle maggiori case costruttrici ▪ La piastra regolabile consente il bloccaggio a morsa delle curve di scarico vaso del 110 e con adattatore anche da 90. ▪ La piastra regolabile consente di regolare agevolmente lo scarico del bidet e posizionare il carico acqua fredda e calda. ▪ Si adatta ad interassi di sostegno di 180mm e 230mm. ▪ Progettata nel rispetto delle norme UNI EN 997 e UNI 8950/2 che stabiliscono per vasi e bidet sospesi un carico di Kg. 400. 	
CAMPI DI APPLICAZIONE	
Fissaggi di bidet e vasi sospesi	
MATERIALE BASE	
Muratura piena o forata	
DATI TECNICI	
Struttura, staffe	Acciaio D11 verniciato bianco RAL 9003
Dadi, rondelle, barre	Acciaio 4.8 zincato
Zincatura componenti	Elettrolitica 7-8 micron
Collari	Acciaio zincato

Data 12-2013 Rev. 1.1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. GIA s.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.



Zincatura collari	Elettrolitica 7-8 micron																		
Cappellotti	Polietilene																		
Rosoni	Nylon PA6 bianco																		
Dimensioni	<div></div> <table><tr><th>Cod.</th><th>Mod.</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>020515</td><td>BIANCA</td><td>280</td><td>462</td><td>33,5</td><td>90-110</td><td>M12</td><td>180</td><td>25</td></tr></table>	Cod.	Mod.	A	B	C	D	E	F	G	020515	BIANCA	280	462	33,5	90-110	M12	180	25
Cod.	Mod.	A	B	C	D	E	F	G											
020515	BIANCA	280	462	33,5	90-110	M12	180	25											
INSTALLAZIONE																			
Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola che include le misure per posizionare i modelli di ceramica delle principali aziende produttrici.																			
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA																			
n.d.																			
CONFEZIONE																			
In scatola di cartone	1 pezzo																		
STOCCAGGIO																			
n.d.																			
PRODOTTI CORRELATI																			
Piedini di rinforzo PSS Prolunga per staffe PRO Kit doppio interasse SIN 180-230 Prolunga ottone di ricambio PO Cappellotti CAP																			

Data 12-2013 Rev. 1.1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. GIA s.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.